

THM
THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM WO 15/70 WS
Nr.Cat.	1429440000
Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118233872
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0,591 inch
Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Peso netto	112 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40... 150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	bianco
Dimensioni del campo di siglatura	30 x 15 mm	Larghezza	70 mm
Materiale	Pellicola in poliestere	Numero per rotolo	500
Tipo di stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

Segnafile e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	9,6 - 12,7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	12,7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	9,6 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

