

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

similar to the product

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
Nr.Cat.	2556030000
Versione	Corrente primaria: 50 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 0.4 VA, Classe di precisione: 1
GTIN (EAN)	4050118566406
CPZ	1 Pezzo

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	27,5 mm	Larghezza (pollici)	1,083 inch
Posizione verticale	46,5 mm	Altezza (pollici)	1,831 inch
Profondità	19 mm	Profondità (pollici)	0,748 inch
Peso netto	64 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C	Temperatura di magazzino	-25 °C...70 °C

Dati tecnici

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	$1,0 \times I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz	Tensione d'esercizio $U_{max.}$ max.	0,72 kV

Attributi elettrici

Carico	0,4 VA	Classe di precisione	1
Corrente primaria	50 A	Corrente secondaria max.	1 A

Dimensioni dei conduttori in tensione

Conduttore tondo	7,6 mm
------------------	--------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**