THM
EL 6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Identificazione personalizzata: EL
Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, la lunghezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura.Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

I vantaggi di MultiMark

- Poliestere a doppia laminazione
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EL 6 MM WS 30M
Nr.Cat.	2621400000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 6, bianco
GTIN (EAN)	4050118625646
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2448870000 2430920000

THM
EL 6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	30.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.181,1 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Peso netto	50 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	bianco
Lunghezza	30.000 mm	Materiale	poliestere
Numero per rotolo	1	Versione	esente da alogeni, autoadesivo

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme

THM
EL 6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

