THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Identificazione personalizzata: EL
Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, la lunghezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura.Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM EL VIN 100 WS 30M
Nr.Cat.	2518700000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 100, bianco
GTIN (EAN)	4050118541281
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

Foglio dati

THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	30.000 mm	Lunghezza (pollici)	1.181,1 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3,937 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	500 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	Sì
Approvazione secondo UL 969	No	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	bianco	Lunghezza	30.000 mm
Materiale	pellicola di vinile	Numero per rotolo	1
Processo di stampa	Trasferimento termico	Qtà/foglio	1
Versione	Infinito, autoadesivo		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN

THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni