

**THM**  
**THM EL 100 WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, la lunghezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                  | THM EL 100 WS 30M                                     |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1420010000</a>                            |
| Versione              | THM, Siglatura di apparecchi, 100, bianco             |
| GTIN (EAN)            | 4050118223477                                         |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                               |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM EL 100 WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |           |                      |              |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Lunghezza           | 30.000 mm | Lunghezza (pollici)  | 1.181,1 inch |
| Posizione verticale | 100 mm    | Altezza (pollici)    | 3,937 inch   |
| Profondità          | 0,08 mm   | Profondità (pollici) | 0,003 inch   |
| Peso netto          | 485 g     |                      |              |

**Dati generali**

|                               |                       |                                                                 |               |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Adesivo                       | Adesivo di acrilato   | Alogeni                                                         | No            |
| Approvazione secondo UL 969   | Sì                    | Campo delle temperature di impiego                              | -40... 150 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                   | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9             |
| Colori                        | bianco                | Lunghezza                                                       | 30.000 mm     |
| Materiale                     | poliestere            | Numero per rotolo                                               | 1             |
| Processo di stampa            | Trasferimento termico | Qtà/foglio                                                      | 1             |
| Versione                      | Infinito, autoadesivo |                                                                 |               |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM EL 100 WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



**THM**  
**THM EL 100 WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

