

**ES APG 80 AEH 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.**

- lavoro estremamente rapido grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- Funzioni supplementari per la serie APG:
  - controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
  - Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
  - Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ES APG 80 AEH 95
Nr.Cat.	<a href="#">1502080000</a>
Versione	95mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
GTIN (EAN)	4050118310214
CPZ	1 Pezzo

**ES APG 80 AEH 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 401 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati utensile di crimpatura**

Tipo/profilo di crimpatura Crimpatura trapezoidale

**Descrizione contatto**Area di crimpatura , max. 95 mm<sup>2</sup>**Inserti a crimpare**

Larghezza di crimpatura in mm 24 Sezione trasversale a crimpare in rame 95

Larghezza di crimpatura 24 mm

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Downloads**Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)