

CMA-3151-100-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I convertitori di corrente innestabili sono particolarmente adatti all'installazione sulla barra collettrice.

Vantaggi:

- Sistema di collegamento senza viti con morsetto a molla autobloccante.
- Opzione di collegamento veloce per conduttori flessibili e rigidi.
- Resistenza agli urti e alle vibrazioni, elevate capacità di tenuta meccanica.
- Elevata resistenza alla corrente

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CMA-3151-100-AO-24DC-05
Nr.Cat.	1531940000
Versione	Convertitore di corrente, Corrente primaria: 100 A, Corrente secondaria : 4 - 20 mA, 1 VA, Classe di precisione: 0,5
GTIN (EAN)	4050118337211
CPZ	1 Pezzo

CMA-3151-100-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Posizione verticale	117,8 mm	Altezza (pollici)	4,638 inch
Profondità	71 mm	Profondità (pollici)	2,795 inch
Peso netto	250 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	40 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio	-5 °C...40 °C	Temperatura di magazzinaggio	

Attributi elettrici

Carico	1 VA	Classe di precisione	0,5
Corrente primaria	100 A	Corrente secondaria	4 - 20 mA
Corrente secondaria max.	20 mA	Corrente secondaria, min.	4 mA

Dati tecnici

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	$1,5 \times I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz		

Dimensioni dei conduttori in tensione

Conduttore tondo	28 mm	Guida di supporto	30 x 10 mm
------------------	-------	-------------------	------------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

