

**THM
THM ET S7 1500 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le etichette non adesive su rotolo THM ET S7 sono utilizzate per identificare i moduli Simatic 200S, S7-300 e S7-400 di Siemens.

- Il software M-Print® PRO può essere utilizzato per realizzare stampe personalizzate su etichette THM ET S7 con una stampante THM.
- Le etichette possono essere separate facilmente
- La stampante THM Plus S assicura una stampa ad elevata resistenza

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM ET S7 1500 TU
Nr.Cat.	1991680000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, turchese
GTIN (EAN)	4050118376333
CPZ	500 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 1500 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	22,9 mm	Larghezza (pollici)	0,902 inch
Posizione verticale	108,8 mm	Altezza (pollici)	4,283 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	0,678 g		

Dati generali

Alogeni	No	Applicazione / Produttore	Siemens
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-50... 100 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	HB	Colori	turchese
Larghezza	22,9 mm	Materiale	polipropilene
Numero per rotolo	500	Processo di stampa	Trasferimento termico
Versione	esente da alogeni		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD
---------------------	-----------------------------