

**KCMA-32-600-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il convertitore di corrente tipo cavo viene impiegato principalmente nel retrofitting per evitare la suddivisione di conduttori primari.

- Grazie alle dimensioni e alla semplicità di utilizzo, il convertitore di corrente a cavo è particolarmente adatto all'uso nelle posizioni di difficile accesso o in presenza di spazi ridotti
- In combinazione con i morsetti di serraggio, il sistema a scatto consente persino il montaggio con una sola mano.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KCMA-32-600-5A-5VA-1
Nr.Cat.	<a href="#">2420720000</a>
Versione	Corrente primaria: 600 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 5 VA, Classe di precisione: 1
GTIN (EAN)	4050118428872
CPZ	1 Pezzo

**KCMA-32-600-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	59,2 mm	Larghezza (pollici)	2,331 inch
Posizione verticale	96,4 mm	Altezza (pollici)	3,795 inch
Profondità	90 mm	Profondità (pollici)	3,543 inch
Peso netto	461 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	50 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-25 °C
Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C	Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C

**Dati tecnici**

Classe di isolamento	E	Corrente termica permanente di dimensionamento $I_{termico}$	$1,2 \times I_{nominale}$
Frequenza nominale	50 Hz	Tensione d'esercizio $U_{max. max.}$	0,72 kV

**Attributi elettrici**

Carico	5 VA	Classe di precisione	1
Corrente primaria	600 A	Corrente secondaria max.	5 A

**Dimensioni dei conduttori in tensione**

Conduttore tondo	32,5 mm
------------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Documentazione utente	<a href="#">instruction sheet german.pdf</a>
-----------------------	--

**KCMA-32-600-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**