

THM
THM MT30X 12/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 12/6 WS
Nr.Cat.	2466760000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 6 x 12 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118480887
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 12/6 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	12 mm
Posizione verticale	6 mm
Profondità	0,05 mm
Peso netto	170 g

Larghezza (pollici)	0,472 inch
Altezza (pollici)	0,236 inch
Profondità (pollici)	0,002 inch

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato
Approvazione secondo UL 969	Sì
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Larghezza	12 mm
Numero per rotolo	10.000
Versione	autoadesivo, esente da alogeni

Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40... 150 °C
Colori	bianco
Materiale	poliestere
Processo di stampa	Trasferimento termico

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------