


ESG
ESG 6/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Garantita una lunga durata di servizio: ESG**

Disponibili in più colori e formati, le etichette vantano uno strato adesivo molto forte che assicura la miglior adesione possibile alla superficie sottostante. Grazie al poliestere a doppia laminazione, il materiale di base è molto sottile eppure estremamente resistente agli strappi.

I vantaggi di MultiMark

- Poliestere a doppia laminazione
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6/17 MM GE VPE1000
Nr.Cat.	2496780000
Versione	ESG, Siglatura di apparecchi, 6 x 17 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118506488
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

ESG
ESG 6/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0,669 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Peso netto	0,013 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40... 120 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0	Colori	giallo
Larghezza	17 mm	Materiale	poliestere
Numero per rotolo	1.000	Versione	autoadesivo, esente da alogeni

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
---------------------	-----------------------

ESG
ESG 6/17 MM GE VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

