

**Industrial Ethernet
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto SC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
Nr.Cat.	2568260000
Versione	Connettore FO, Versione 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4050118578928
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 55,44 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Cicli di inserimento	750	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: avvitare, tagliare	Colori	altro
Descrizione articolo	Versione 14, SC-RJ POF	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB
Tipo di filo	POF	Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco

Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-117 var. 14,
IEC 61754-24

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Approvazioni

ROHS Conforme