

**SlimFix  
SFX-VT 11/60 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Alta flessibilità: SFX**

I cartellini di siglatura SFX sono la scelta ideale per la siglatura dei cavi, se preferite le classiche fascette serracavo. I cavi non sempre seguono una linea retta. Il poliuretano utilizzato nei marcatori SFX soddisfa questa esigenza grazie alla sua elevata flessibilità. Il marcatore segue tutte le curve del cavo e si fissa con semplicità.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SFX-VT 11/60 MM GE                                       |
| Nr.Cat.               | <a href="#">2621440000</a>                               |
| Versione              | SlimFix, Segnafili e segnacavi, 7 - , 60 x 13 mm, giallo |
| GTIN (EAN)            | 4050118625608                                            |
| CPZ                   | 1.000 Pezzo                                              |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a>                               |

**SlimFix**  
**SFX-VT 11/60 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                     |            |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza           | 13 mm  | Larghezza (pollici) | 0,512 inch |
| Posizione verticale | 60 mm  | Altezza (pollici)   | 2,362 inch |
| Peso netto          | 0,55 g |                     |            |

**Dati generali**

|                                   |              |                                    |                   |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Alogeni                           | No           | Campo delle temperature di impiego | -55...105 °C      |
| Classe d'infiammabilità UL 94     | HB           | Colori                             | giallo            |
| Dimensioni del campo di siglatura | 10.5 x 44 mm | Larghezza                          | 13 mm             |
| Materiale                         | Poliolefina  | Versione                           | esente da alogeni |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |      |                             |     |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|-----|
| Alogeni                               | No   | Diametro esterno conduttore | 7 - |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm |                             |     |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Foglio dati**

**SlimFix**  
**SFX-VT 11/60 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**