

HS-FR 6.4-12.7/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

I vantaggi di MultiMark

- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HS-FR 6.4-12.7/25 MM W
Nr.Cat.	2621660000
Versione	Segnafili e segnacavi, 6.4 - 12.7 mm, 24.9 x 19.9 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118625387
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000

HS-FR 6.4-12.7/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	19,9 mm	Larghezza (pollici)	0,783 inch
Posizione verticale	24,9 mm	Altezza (pollici)	0,98 inch
Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Peso netto	0,6 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...125 °C
Colori	bianco	Dimensioni del campo di siglatura	19.9 x 24.9 mm
Larghezza	19,9 mm	Materiale	Poliolfina

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	6.4 - 12.7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	12,7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	6,4 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 10
Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	2:1

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

HS-FR 6.4-12.7/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**