

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark offre un sistema di siglatura rapido e affidabile per permettere qualsiasi tipo di siglatura. Connettori, conduttori, cavi o dispositivi: la famiglia di prodotti MultiMark offre una gamma ben strutturata e pratica di marcatori, che possono essere usati insieme al nostro avanzato software di configurazione M-Print® PRO, adatto a tutte le aree di impiego.

I vantaggi di MultiMark

- Gamma di prodotti pratici e compatti
- Veloci da stampare e montare
- Identificazione affidabile dei collegamenti
- Eccellenti caratteristiche del materiale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y
Nr.Cat.	2621690000
Versione	Segnafili e segnacavi, 9.5 - 19.1 mm, 24.9 x 30.4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118625356
CPZ	1.000 Pezzo
stampante compatibile	2430920000

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	30,4 mm	Larghezza (pollici)	1,197 inch
Posizione verticale	24,9 mm	Altezza (pollici)	0,98 inch
Profondità	0,77 mm	Profondità (pollici)	0,03 inch
Peso netto	0,8 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-55...125 °C
Colori	giallo	Dimensioni del campo di siglatura	30.4 x 24.9 mm
Larghezza	30,4 mm	Materiale	Poliiolefina

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	9.5 - 19.1 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	19,1 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	9,5 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 6
Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²
Temperatura di ritiro consigliata	90 °C	Velocità di calettamento	2:1

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Foglio dati

HS-FR 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

