

**Accessori
G 20/0.63A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|-----------------------------|
| Tipo | G 20/0.63A/F |
| Nr.Cat. | 0439000000 |
| Versione | Componenti attivi, Fusibile |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 |
| CPZ | 10 Pezzo |

Foglio dati

Accessori G 20/0.63A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|-------|----------------------|------------|
| Larghezza | 5 mm | Larghezza (pollici) | 0,197 inch |
| Posizione verticale | 20 mm | Altezza (pollici) | 0,787 inch |
| Profondità | 5 mm | Profondità (pollici) | 0,197 inch |
| Peso netto | 1,1 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati caratteristici del sistema

Versione Accessori per fusibili

Dati dei materiali

Colori Grigio chiaro

Dati dimensionamento

Tensione nominale 250 V Corrente nominale 0,63 A

Fusibili

| | | | |
|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Caduta di tensione | 550 mV | Caratteristiche | Rapido |
| Colori | Grigio chiaro | Corrente | 0,63 A |
| Inserto portafusibile | G-Si. 5 x 20 | Integrale di fusione | 0,31 A ² s |
| Potenza erogata (@ 1,5 In) | 1,1 W | Potere d'interruzione di dimensionamento | 1,5 kA |
| Versione | Accessori per fusibili | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000035 | ETIM 4.0 | EC000035 |
| ETIM 5.0 | EC000035 | ETIM 6.0 | EC000035 |
| UNSPSC | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-90 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 | | |

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
 Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)