SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.
I ripartitori Y sono utilizzati per raggruppare e distribuire segnali multipli per risparmiare spazio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-T-5S-PARA
Nr.Cat.	1009370000
Versione	Connettore Y, M12
GTIN (EAN)	4032248713622
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	30 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati di collegamento

Uscita gruppo - connettore plug-in	Femmina M12	Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina M12
Uscita singola 2 - connettore plug-in	Maschio M12	Coppia di serraggio del collegamento	M12: 0,8 - 1,2 Nm

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Materiale dei contatti	CuSn
Numero di poli	5	Pressacavi	M 12
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	60 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Approvazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico

