

SAI-4-M M12 1:1 SO UT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I ripartitori M12 sono offerti in tutte le esecuzioni possibili. I punti di innesto da 4, 6 o 8 M12 sono a 4 o 5 poli. L'uscita collettiva è eseguita a scelta come variante a cavo fisso, con calotta per il collegamento automatico o M23. Sono fornibili inoltre alcune esecuzioni particolari. Così abbiamo ripartitori 1 a 1 per poter scegliere liberamente il collegamento o anche ripartitori approvati per la Zona EX 1.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-4-M M12 1:1 SO UT
Nr.Cat.	1044340000
Versione	Interfacce passive per sensori e attuatori, M12, Versione con calotta, No
GTIN (EAN)	4032248776474
CPZ	2 Pezzo

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	124 g
------------	-------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-
-------------------------	---

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati di collegamento

Uscita ripartitore	Versione con calotta
--------------------	----------------------

Dati del materiale

Materiale dei contatti	CuZn	Superficie dei contatti	dorata
------------------------	------	-------------------------	--------

Dati elettrici

Capacità di corrente max. per slot	4 A	Resistenza contro l'isolamento	10 ⁹ Ω
------------------------------------	-----	--------------------------------	-------------------

Dati tecnici del cavo

Numero di poli	5
----------------	---

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP67	Numero di poli	5
Numero prese di contatto	4	Filettatura del collegamento	M12
LED	No	LED sensore	No

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads


Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	WSCAD

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Schema elettrico

