

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 7650 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Abbildung ähnlich

**Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Tipo       | KTB MOPL 7650 S2N H  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1257750000</a>   |
| Versione   | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione verticale: 707 mm, Larghezza: 447 mm, Profondità: 12 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento |
| GTIN (EAN) | 4050118049299  |
| CPZ        | 1 Pezzo  |

## Foglio dati

### Klippon TB (Terminal Box) KTB MOPL 7650 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Larghezza           | 447 mm  | Larghezza (pollici)  | 17,598 inch |
| Posizione verticale | 707 mm  | Altezza (pollici)    | 27,835 inch |
| Profondità          | 12 mm   | Profondità (pollici) | 0,472 inch  |
| Peso netto          | 1.500 g |                      |             |

### PE70 Dati Generali

|                    |              |           |                           |
|--------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| Spessore materiale | 1,5 mm       | Materiale | Acciaio inox 1.4301 (304) |
| Superficie         | non trattato |           |                           |

### Dati generali Accessori

|            |                           |                    |        |
|------------|---------------------------|--------------------|--------|
| Materiale  | Acciaio inox 1.4301 (304) | Spessore materiale | 1,5 mm |
| Superficie | non trattato              |                    |        |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                |