SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gli adattatori M8/M12 e M12/M8 offrono una veloce implementazione della grandezza della presa.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Nr.Cat.	1990550000
Versione	Connettore Y, M12 / M8
GTIN (EAN)	4050118376395
CPZ	1 Pezzo

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	13 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati di collegamento

Uscita singola 1 - connettore plug-in	Maschio M12	Uscita singola 2 - connettore plug-in	Femmina M8
Coppia di serraggio del collegamento	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	M12 = A, M8 = nessuno
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12 / M8	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Numero di poli	4
Tensione nominale	24 V		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads


Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Schema elettrico

