

**Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE GI I BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



L'inserto innestabile permette di configurare le aperture del telaio come necessario per l'uso con guarnizioni piccole o grandi. Un "click" percettibile conferma la corretta installazione. Questo significa che il sistema di inserimento cavi Cabtite può essere configurato in modo diverso a seconda delle necessità (cavi, conduttori, tubi flessibili, linee pneumatiche e idrauliche).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CABTITE GI I BK
Nr.Cat.	2584320000
Versione	inserto griglia, Cabtite (sistema di inserimento cavi), poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 17.5 mm, Larghezza: 5 mm, Profondità: 17.5 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616071
CPZ	5 Pezzo

Cabtite (sistema di inserimento cavi)
CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	44 mm	Lunghezza (pollici)	1,732 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	17,5 mm	Altezza (pollici)	0,689 inch
Altezza minima	17,5 mm	Profondità	17,5 mm
Profondità (pollici)	0,689 inch	Peso netto	2,7 g

Informazioni generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Alogeni	No
Silicone	No	Guarnizione	TPE
Materiale	poliammide, rinforzato in fibra di vetro		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	CabTite Installation Instructions