

Spine piatte
HBT 6,0 - 4,6 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



L'utilizzo di giunti isolati assicura una qualità costante e durevole dei collegamenti elettrici.

Altri vantaggi si presentano nel montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HBT 6,0 - 4,6 GE
Nr.Cat.	1216230000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118000337
CPZ	100 Pezzo

Spine piatte
HBT 6,0 - 4,6 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	1,825 g	Diametro isolamento	6,4 mm
------------	---------	---------------------	--------

Dimensioni

Diametro isolamento	6,4 mm	Larghezza codolo B	4,6 mm
Lunghezza L	30,2 mm	Lunghezza codolo P	17,2 mm
Punta gancio X	2,8 mm		

Giunti

Colore d'identificazione	giallo	Isolamento	presente
Materiale/plastica	PC	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN