

**Spine piatte
KQI-M4/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQI-M4/-2,5
Nr.Cat.	1492290000
Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172
CPZ	100 Pezzo

Spine piatte
KQI-M4/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	0,91 g
------------	--------

Giunti

Colore d'identificazione	blu	Diametro esterno codolo (d3)	8 mm
Diametro interno codolo (d1)	2,3 mm	Diametro interno collare (d4)	4,4 mm
Diametro interno flangia (d2)	4,3 mm	Foro	M 4
Lunghezza collegamento (l)	18 mm	Materiale/plastica	PC
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN

Foglio dati**Spine piatte
KQI-M4/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**