

**Spine piatte**  
**KQI-M10/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA**

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Tipo       | KQI-M10/-10                                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1492470000</a>                       |
| Versione   | Spine piatte, Giunto isolato, 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302233                                    |
| CPZ        | 50 Pezzo                                         |

**Spine piatte**  
**KQI-M10/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |     |
|------------|-----|
| Peso netto | 4 g |
|------------|-----|

**Giunti**

|                               |                    |                               |       |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| Colore d'identificazione      | rosso              | Diametro esterno codolo (d3)  | 18 mm |
| Diametro interno codolo (d1)  | 4,5 mm             | Diametro interno collare (d4) | 8 mm  |
| Diametro interno flangia (d2) | 10,5 mm            | Foro                          | M10   |
| Lunghezza collegamento (l)    | 29,5 mm            | Materiale/plastica            | PA    |
| Sezione di collegamento cavo  | 10 mm <sup>2</sup> |                               |       |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Spine piatte**  
**KQI-M10/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

