

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
Nr.Cat.	2434700000
Versione	Spina incorporata, M12, Connettore femmina diritto, M 16, Numero di poli: 5, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118446524
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 30 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Codifica	B
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Lunghezza del cavo	0,5 m	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Numero di poli	5	Pressacavi	M 16
Superficie dei contatti	dorata	Tensione di dimensionamento	250 V (4-poli) / 125 V (5-poli) / 60 V (8-poli)
Tensione nominale	60 V		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Approvazioni

ROHS Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Schema dei poli**