

**Serie A
AEB 35 SC/1 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Collegamento di campo con tecnologia PUSH-IN**

L'innovativa tecnologia PUSH IN riduce al minimo il tempo necessario per effettuare il cablaggio. La tecnica ad innesto diretto garantisce elevata forza di sfilamento al conduttore e semplicità di gestione di tutte le tipologie di fili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AEB 35 SC/1 BK
Nr.Cat.	2475310000
Versione	Serie A, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118487114
CPZ	50 Pezzo

Serie A
AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0,315 inch
Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2,283 inch
Profondità	36 mm	Profondità (pollici)	1,417 inch
Peso netto	0,014 g		

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

Altri dati tecnici

Arresto	avvitabile	Istruzioni di montaggio	Guida di supporto
Lati aperti	chiuso	Tipo di montaggio	se avvitato
bloccabile	No	con perno d'arresto	No

Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti	Coppia di serraggio (vite di montaggio)	1...1.2 Nm
Guida	TS 35		

Dati dei materiali

Materiale	WEMID GF 30	Colori	Nero
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Specifiche del capitolato	Klippon® Connect 2475310000 DE Klippon® Connect 2475310000 EN