




Custodia per montaggio in superficie, piatta, 1 posizione di montaggio, M22, giallo

Tipo M22-FIY1  
Catalog No. 197231

## Programma di fornitura

Funzione base accessori			Custodie per montaggio sporgente
Custodie			materiale isolante
			Con viti in acciaio inossidabile
Posti di montaggio		Numero	1
<b>Entrata cavi preincisa</b>			
Entrata cavi			retro: 1 x M20 laterale: 1 x M20
Grado di protezione			IP66, IP67, IP69
Resistenza agli urti			IK06 secondo EN 50102
<b>Colore</b>			
			
Valore RAL			RAL 1004
Colore			Base della custodia antracite
Collegamento a SmartWire-DT			no
utilizzo con			1 x Ø 22,5
utilizzabile per			NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten Elementi di contatto a parte posteriore piatta M22-FK... Elementi di contatto a parte posteriore piatta a LED M22-FLED...

## Dati tecnici

### Generalità

Grado di protezione			IP66, IP67, IP69
Temperatura ambiente			
a giorno		°C	-25 - +70

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70
Resistenza agli urti			IK06 secondo EN 50102

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / cassetta per apparecchi di comando e segnalazione (EC000200)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Alloggiamento per l'unitó di comando e segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])			
numero di punti di comando			1
forma della scatola			scatola per montaggio sporgente
materiale della scatola			plastica

materiale della scatola		altri
diametro delle aperture	mm	22.5
colore parte superiore scatola		giallo
grado di protezione (IP)		IP67/IP69K
tipo di protezione (NEMA)		4X
larghezza	mm	43
altezza	mm	131.5
profondità	mm	44

## Approvazioni

Product Standards		IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.		E29184
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 1, 3R, 4X

## Dimensioni

