

SCHEDA PRODOTTO

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Apparecchi da interno di design industriale, stile vintage, attacco E27

AREE APPLICATIVE

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)
- Bar, ristoranti

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Design industriale ridotto




DATI TECNICI

Dati elettrici

Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dimensioni e peso



Lunghezza	150,0 mm
Altezza	375,0 mm
Peso prodotto	950,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	GLASS
Materiale della copertura	Glass

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Dati di prodotto aggiuntivi

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from April 2019
--	---------------------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Plug, EU
Definizione del portalampada	E27

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CEEACREACH

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Nessuna sorgente luminosa inclusa
- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075217102	Astuccio 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Cartone di spedizione 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.