

IRIScan™ Desk 5

I tuoi documenti in un batter d'occhio!

Permette l'acquisizione di qualsiasi tipo di documento o libro - Contratti, fatture, ricevute, conti, piani, giornali, riviste senza tagliarli o danneggiarli!

Questo scanner per documenti dotato di fotocamera ti aiuterà a risparmiare tempo e fatica semplificando il processo di acquisizione non solo di libri o riviste, ma di tutti i tipi di contenuti archiviati in raccoglitori ad anelli, a spirale o file. Basta semplicemente capovolgere la pagina e avviare la scansione con la funzione di rilevamento automatico della pagina.

Allineamento automatico e funzione di mascheratura dita: basta posizionare il libro sotto la fotocamera, aprirlo e premere verso il basso i bordi del libro con la punta delle dita. La pagina verrà appiattita durante il riconoscimento e le dita verranno tagliate dal risultato finale. Il file risulterà sempre perfettamente dritto e le dita non saranno visibili.

Il software IRIScan Desk integra anche un potente motore OCR che converte i documenti acquisiti in PDF ricercabili e documenti modificabili in formato testo, Word, Excel, il che significa che non dovrai più dedicarti a lunghe e noiose ritrascrizioni!

Scopri un nuovo approccio alla digitalizzazione di documenti e libri!

Caratteristiche principali

- **Progettato per essere veramente portatile:** leggero e dotato di un braccio flessibile che lo rende ideale per l'uso in casa/ufficio o in viaggio
- Dispositivo di tipo Plug and play, **alimentato tramite porta USB**, non richiede un adattatore per alimentazione esterna.
- **Acquisizione con un semplice clic:** pochi secondi necessari per completare il processo di acquisizione.
- **Acquisizione automatica:** esegue automaticamente la scansione trascorso un intervallo impostato di 3/5 o 7 secondi. È un vero risparmio di tempo per l'acquisizione di grandi volumi di file e documenti.
- **Rilevamento automatico** dei documenti: basta posizionare qualsiasi documento sullo Scanpad e questo verrà automaticamente rilevato e ritagliato.
- **Potrai digitalizzare libri** in un batter d'occhio ed esportarli in formato Epub o PDF prima di leggerli direttamente nel tuo lettore elettronico preferito:
 - Sensore di rilevamento automatico del cambio pagina
 - Tecnologia di appiattimento dell'immagine curva del libro
 - Funzione che permette di nascondere le dita dall'immagine
 - Rilevamento copertina anteriore e posteriore
- **Eccezionale qualità dell'immagine** permette di catturare dettagli minuscoli e il testo più piccolo da qualsiasi tipo di documento cartaceo
- **Elaborazione avanzata delle immagini**
 - Allineamento e ritaglio automatico
 - Riempimento automatico del contorno di documenti danneggiati

Carta d'identità

Nome del prodotto	IRIScan™ Desk 5
Codice SKU	459524
Codice EAN	5420079900820
codice UPC-A	765010744985
Codice personalizzato	847190



Informazioni sulla confezione

Dimensioni confezione (A x L x P)	14x 40 x14 cm
Peso confezione	Circa 1,37 kg
Lingue sulla confezione	Arabo, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, russo e spagnolo
Contenuto della confezione	Scanner con fotocamera • Cavo USB • ScanPad • Guida introdutt

Specifiche dello scanner

Tecnologia di scansione	Sensore CMOS 8.0-Megapixel
Risoluzione max	3264 x 2448 pixel
Dimensioni documento	A4 (297 x 210mm/Orientamento orizzontale)
Velocità di acquisizione	1,5 secondi per pagina in modalità colore 30PPM
Luci LED integrate:	4 pz.
Risoluzione di output	300 DPI
Livello di output	A colori/ In bianco e nero / Scala di grigi
Interfaccia/driver	USB 2.0 Tipo B x 1 (per il collegamento al computer) USB 2.0 Tipo A x 1 (per estensione USB)
Alimentazione	5V, alimentazione tramite porta USB
Formati di output	Documento: JPG, PDF (immagine), PDF (ricercabile), PDF (Txt), Word, Txt, Excel E-book: EPUB
Dimensioni (A x L x P)	Dimensioni pagine piegate: 267 (A) x 85 (L) x 75 (P) mm Dimensioni di lavoro: 267 (A) x 85 (L) x 221 (P) mm
Peso	700 gr
Volume giornaliero di documenti da acquisire consigliato	Fino a 500 pagine al giorno

Requisiti minimi

Suite software per Windows®

- CPU: Intel® Core 2 Duo o superiore
- Scheda grafica: Scheda grafica Intel® standard o modelli superiori con 512 VRAM
- Memoria Ram: 2GB
- Spazio libero su disco: 2 GB
- USB: Porta USB2.0
- Sistema operativo Windows®: Windows® 7, 8,10

Il software e le guide per l'utente non sono inclusi nella confezione. Si prega di scaricarli collegandosi al sito: www.irislink.com/start



© Copyright 2019 IRIS s.a.
Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. IRIS, i nomi dei prodotti IRIS, i loghi IRIS e i loghi dei prodotti IRIS sono marchi di fabbrica di IRIS. Tutti gli altri prodotti e i nomi menzionati nel presente documento sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

