SAUTER **CK 300-0P4**

Cella di carico in miniatura in alluminio



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico
Famiglia di prodotti	CK P4

Sistema di misura

Portata [Max]	300 g
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	0,9 mV/V
Cella di carico - Valore caratteristico - varianza	0,18 mV/V
Celle di carico OIML classe	C1
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Alimentazione + Colore	rosso
Alimentazione - Colore	giallo
Segnale + Colore	blu
Segnale - Colore	bianco
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	massa
Directione de la forza	compressione
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	1055 Ω
Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza	10 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	1000 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza	10 Ω
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	2 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	5 V
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	2000 MΩ
Celle di carico - Errore combinato	0,05%
Coefficiente di temperatura - valore caratteristico	± 0.03% F.S. /10 °C
Coefficiente di temperatura - segnale di zero	± 2% F.S. /10 °C
Errore di scorrimento (30 minuti)	+- 0.05 %FS/3min
Sovraccarico sicuro	150%
Carico di rottura	300%

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP65

Design

Materiale	alluminio
Struttura	Barre a flessione in miniatura
Dimensioni (L×P×A)	47×20×6,6 mm
Lunghezza cavo	0,25 m
Montaggio - applicazione della forza	2 × foro passante Ø 3,0 mm
Montaggio - dissipazione della forza	2 × foro filettato M3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	65 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-261V

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761221048
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	145×60×35 mm
Peso netto ca.	0,05 kg

SAUTER **CK 300-0P4**

Cella di carico in miniatura in alluminio

Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,37 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

