

KERN CP50-3P3

Celle di carico Single Point in alluminio anodizzato



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	6-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	50 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-35 °C
Temperatura d'impiego massima:	65 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	225 x 115 x 35 mm
Peso lordo:	439 g
Peso netto:	389 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni (LxPxA):	150 x 25,4 x 40 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	350 x 400 x 0 mm

Lunghezza cavo:	3 m
-----------------	-----