

KERN CR 20000-1Q1

Dinamometri in acciaio inossidabile

KERN[®]



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C1
Combined Error:	0,050 %
Load cell connection:	4-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	20 t
Resolution Load cell à Verifiable:	1000e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-50 °C
Temperatura d'impiego massima:	70 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	220 x 135 x 100 mm
Peso lordo:	2,919 kg
Peso netto:	2,800 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Lunghezza cavo:	10 m
-----------------	------

Piktogramme

STANDARD

