
SAUTER **CS 10000-3P1**

Cella di misura “S” a 4 conduttori in acciaio nichelato per misurazione di forza e massa



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico/di misura della forza
Famiglia di prodotti	CS P1

Sistema di misura

Portata [Max]	10000 kg
Campo di misura forza [Max] (N)	100 kN
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	2 mV/V
Celle di carico OIML classe	C3
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Alimentazione + Colore	rosso
Alimentazione - Colore	nero
Segnale + Colore	verde
Segnale - Colore	bianco
Celle di carico - Risoluzione (calibrabile)	3000 e
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	forza massa
Directione de la forza	trazione compressione
Celle di carico - Y-valore	10000
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	350 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	351 Ω
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	5 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	12 V
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	500 MΩ
Celle di carico - Errore combinato	0,02%
Sovraccarico sicuro	150%
Carico di rottura	300%

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP67

Design

Materiale	acciaio, nichelato
Struttura	Cella a forma di "S"
Dimensioni (L×P×A)	125×175×50 mm
Lunghezza cavo	6 m
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M33 × 3
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M33 × 3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-35 °C
Temperatura ambiente [Max]	65 °C
Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-40 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	70 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-266V
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-166V
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione)	961-366V

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761221437
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi

SAUTER **CS 10000-3P1**

Cella di misura “S” a 4 conduttori in acciaio nichelato per misurazione di forza e massa

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	320×320×160 mm
Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	9 kg
Peso di spedizione	8,52 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

