KERN **HCD 60K-2**

Bilancia da gru ad alta risoluzione per carichi fino a 60 kg



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da gru
Famiglia di prodotti	HCD

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	60 kg
Divisione [d]	0,02 kg
Riproducibilità	0,02 kg
Linearitá	± 0,04 kg
Risoluzione	3.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb N
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Scorrimento massimo (15 minuti)	80 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	160 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	28 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	150×79×97 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	150×79×276 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	150×79×97 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	150 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	79,3 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	97,7 mm
Dimensioni - altezza totale/ lunghezza totale (D)	276,1 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	246,5 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	26 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	18 mm
Dimensioni occhiello/top - spessa (H)	9,6 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	17 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min 5 min 10 min 30 min 20 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

KERN **HCD 60K-2**

Bilancia da gru ad alta risoluzione per carichi fino a 60 kg

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Batteria tempo di carica	100 h
Batteria tensione	6 V
Batteria – Peso singolo	92 g
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓


Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	290×220×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	1,8 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761214163
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

