

# KERN TGC 1K-3

**KERN**

Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara



## Categoria

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio               | KERN                    |
| Categoria di prodotto | Bilancia da laboratorio |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia tascabile      |
| Famiglia di prodotti  | TGC                     |

## Sistema di misura

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max]     | 1000 g       |
| Divisione [d]     | 1 g          |
| Riproducibilità   | 3 g          |
| Linearità         | ± 6 g        |
| Risoluzione       | 1.000        |
| Range di tara     | 1000 g       |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Possibilità di regolazione       | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 750 g (M3)                     |
| Possibili punti di regolazione   | 1 kg                           |
| Tempo di stabilizzazione         | 2 s                            |
| Tempo di riscaldamento           | 10 min                         |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]    | 3 g                            |
| Tipo di bilancia                 | Bilancia a portata unica       |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Unità di misura | g<br>gn<br>dwt<br>ozt<br>ct<br>oz |
|-----------------|-----------------------------------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Portata [Max] (ct)              | 5000 ct |
| Divisione carato [d] (ct)       | 5 ct    |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 2 g     |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 4 g     |
| Unità preimpostata              | g       |

## Display

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo di display                   | LCD                  |
| Display retroilluminato           | sì                   |
| Display altezza cifre             | 12 mm                |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Linguaggio simbolico |

## Design

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)    | 100×130×18 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 81 mm         |
| Dimensioni superficie di pesata     | 81 mm         |
| Materiale alloggiamento             | plastica      |
| Materiale piatto di pesata          | acciaio inox  |
| Materiale alloggiamento del display | plastica      |

## Funzioni

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Protetta IP - unità completa                                              | -                       |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 4 min                   |
| Funzione di tara                                                          | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando                                            | 4                       |

## Alimentazione

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Alimentazione in dotazione                    | Batteria                |
| Tipo di batteria/accumulatore                 | Li-metallo              |
| Batteria                                      | 2×CR2032                |
| Collegamento della batteria                   | Cuscinetto + Molla      |
| Batteria autonomia - con retroilluminazione   | 8,75 h                  |
| Batteria autonomia - senza retroilluminazione | 22 h                    |
| Batteria tempo di carica                      | 8,75 h                  |
| Batteria capacità                             | 210 mAh                 |
| Numero di celle della batteria                | 2                       |
| Batteria - Peso singolo                       | 6 g                     |
| Batteria - Peso totale nell'articolo          | 12 g                    |
| Batteria - Struttura/forma                    | Celle singole           |
| Capacità della batteria (Wh)                  | 0,63 Wh                 |
| Batteria - Contenuto di litio                 | 110 mg                  |
| Test superati secondo UN 38.3                 | ✓                       |
| Batteria/accumulatore collegato               | non collegato, allegato |

## Condizioni ambientali

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente [Min] | 0 °C  |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Umidità ambientale [Min]   | 80 %  |
| Umidità ambientale [Max]   | 90 %  |

# KERN TGC 1K-3



Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Servizi

Numero di articolo per regolazione  
in luogo di installazione 961-247

Numero di articolo per calibrazione  
DAkkS 963-127

Numero di articolo per certificato  
di conformità 969-517

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 100×130×16,5 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,15 kg

Peso lordo ca. 0,35 kg

Peso di spedizione 0,318 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761214255

Classificazione REACH nessuna sostanza  
proibita

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

DAkkS