



CS P1

**Cella di misura „S“ a 4 conduttori
in acciaio nichelato per misurazione
di forza e massa**

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (secondo EN 60529), ermeticamente saldato
- Acciaio nichelato
- Campo di applicazione: per misurazioni della forza di trazione e pressione
- Adatto per bilance sospese, bilance dosatrici e altri dispositivi di pesata, per la misurazione di forze e per i banchi di prova
- **1** Attacco a 4 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo
[Max] ≤ 1500 kg: 3 m
[Max] ≥ 2000 kg: 6 m
- Nota: Versione antiesplorazione EX o classe di precisione C4 su richiesta

CS Q1

**Cella di carico „S“ a 6 conduttori
in acciaio nichelato per misurazioni
di forza e massa**

Dati tecnici

- Precisione secondo OIML R60 C3
- Conforme RoHS
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67 (secondo EN 60529), ermeticamente incapsulato
- Acciaio nichelato
- Campo di applicazione: per misurazioni della forza di trazione e pressione
- Adatto per bilance sospese, bilance dosatrici e altri dispositivi di pesata, per la misurazione di forze e per i banchi di prova
- **1** Attacco a 6 conduttori
- Valore caratteristico nominale: 2 mV/V
- Lunghezza cavo: 5 m

1 Con circuiti di misura a 6 fili, il cavo può essere accorciato senza influenzare la compensazione della temperatura e il valore effettivo della caratteristica. Per i circuiti di misura a 4 fili la lunghezza del cavo non deve essere modificata

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

DI SERIE	OPZIONE
IP 67 1 DAY	DAkkS ISO
	[Max] ≤ 500 kg/5 kN [Max] ≤ 25 t/250 kN

Modello Carico nominale

SAUTER	
CS 25-3P1	25 kg/0,25 kN
CS 50-3P1	50 kg/0,5 kN
CS 100-3P1	100 kg/1 kN
CS 150-3P1	150 kg/1,5 kN
CS 250-3P1	250 kg/2,5 kN
CS 500-3P1	500 kg/5 kN
CS 600-3P1	600 kg/6 kN
CS 750-3P1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3P1	1000 kg/10 kN
CS 1500-3P1	1500 kg/15 kN
CS 2000-3P1	2000 kg/20 kN
CS 2500-3P1	2500 kg/25 kN
CS 5000-3P1	5000 kg/50 kN
CS 7500-3P1	7500 kg/75 kN
CS 10000-3P1	10000 kg/100 kN
CS 15000-3P1	15000 kg/150 kN
CS 20000-3P1	20000 kg/200 kN
CS 30000-3P1	30000 kg/300 kN

DI SERIE	OPZIONE
IP 67 1 DAY	DAkkS ISO
	[Max] ≤ 500 kg/5 kN [Max] ≤ 12 t/120 kN

Modello Carico nominale

SAUTER	kg
CS 50-3Q1	50 kg/0,5 kN
CS 100-3Q1	100 kg/1 kN
CS 150-3Q1	150 kg/1,5 kN
CS 200-3Q1	200 kg/2 kN
CS 300-3Q1	300 kg/3 kN
CS 500-3Q1	500 kg/5 kN
CS 750-3Q1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3Q1	1000 kg/10 kN
CS 1500-3Q1	1500 kg/15 kN
CS 2000-3Q1	2000 kg/20 kN
CS 3000-3Q1	3000 kg/30 kN
CS 5000-3Q1	5000 kg/50 kN
CS 6000-3Q1	6000 kg/60 kN