

# KERN CS3000-3Q1

Celle di misura 6 conduttori 6S per misurazione di forza e massa



## Sistema di misurazione

Combined Error:	0,017 %
Load cell connection:	6-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	3 t
Resolution Load cell 6 Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	220 x 135 x 100 mm
Peso lordo:	3,471 kg
Peso netto:	3,300 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni (LxPxA):	120 x 100 x 45 mm
Lunghezza cavo:	5 m

## Piktogramme

STANDARD

