

# GYSMATIC TRUE COLOR

## 5.13 AIR [XXL]



Ref. 047846

La GYSMATIC 5/13 AIR XXL è una maschera per saldatura dotata di un sistema di protezione respiratoria a ventilazione assistita. 2 in 1, protegge gli occhi da IR/UV durante le operazioni di saldatura e preserva le vie respiratorie dell'operatore.

### MASCHERE PER SALDATURA

- **Visibilità ottimale** : schermo XXL (100 x 83 mm)
- Pulsanti di **regolazione tattili** (sensibilità/tempo/tinta/memoria).
- Possibilità di **memorizzare** fino a 3 preferenze di regolazioni.
- Grande sensibilità grazie a **4 sensori** solari.
- Saldatura TIG > 2 A.
- Scelta di **7 tinte scure** (5 > 13) adatte a tutte le vostre operazioni di saldatura e taglio.
- **TRUE COLOR** tecnologia



### PROTEZIONE RESPIRATORIA

Adatto a condizioni di lavoro difficili, con forti emissioni di fumi e gas :


- Classificazione del filtro : TH2 P R SL (TH3 opzionale, rif. 065734)
- **Visualizzazione digitale** dell'autonomia della batteria e della saturazione del filtro.
- **3 flussi d'aria** : 170 l/min, 200 l/min e 230 l/min.
- **Cintura imbottita** per fissare il motore al corpo.
- **Allarme sonoro e visivo** (saturazione filtro / batteria scarica).
- Fino a **8h d'autonomia** (batteria litio), perfettamente adatta per i lunghi lavori.
- Insieme **compatto e robusto**, equipaggiata di para-scintille.
- **Grande borsa di trasporto** per contenere la maschera e le protezioni respiratorie.

Fornita con :

- Maschera GYSMATIC 5/13 XXL + cappuccio
- Sistema di protezione respiratoria (filtri + cintura imbottita, tubo)
- batteria al litio + caricatore
- imbracatura / flussometro / sacca per il trasporto

●  
Display LCD normale

●●●  
True color LCD tecnologia



### ► MASCHERA



Classificazione	1/1/1/1
Tinta chiara	4
Tinta scura	5-13
Tempo di reazione	0.1 ms
Tempo di ritorno alla tinta chiara	réglable
Campo visivo	100x83 mm
Energia	solare + pila (CR2450)
Peso	836 g
Regolazioni	Sensibilità, tempo, tinta, molatura, memorizzazione
Sensore luminoso	4
Campi di applicazione	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 400
Norme	CE / EN 166 / EN 175 / EN 379 / EN 12941

### ► PROTEZIONE RESPIRATORIA

Flusso d'aria	170 l/min
	200 l/min
	230 l/min
Autonomia*	> 8 h
	> 6 h
	> 4 h
Impermeabilità	98 % (TH2)
Efficacia del filtro	99,996 % a 0,3 um
Rumore	73 dB max
Tempo di carica	3 - 4 h
Tipo di batteria	Li-ion
Cintura in vita	900 mm - 1300 mm
Peso	1.7 kg
Norma	EN 12941

\*La durata del lavoro dipende dalla modalità scelta e dalla pulizia del filtro.

### ► RICAMBI



TH2 : 038424  
TH3 : 065734

