

JOY-VIEW 15

MOBILE IPS CON RISOLUZIONE FULL HD NITIDISSIMA PER UN'ESPERIENZA VISIVA DI PRIMA CLASSE

joy-it

CARATTERISTICHE SPECIALI

- ✓ Display IPS portatile con risoluzione Full HD
- ✓ schermo multi-touch a 10 punti
- ✓ Design ultrasottile con altoparlanti stereo integrati
- ✓ Robusto alloggiamento in alluminio
- ✓ Ideale per lavorare e viaggiare
- ✓ Soluzione a cavo singolo: semplice configurazione dei dispositivi compatibili tramite un'unica porta USB-C
- ✓ Presa audio aggiuntiva per il collegamento di cuffie o altoparlanti



Il Joy-View è il compagno perfetto per qualsiasi utilizzo, sia al lavoro che in viaggio. Con il suo display IPS portatile e la risoluzione Full HD nitidissima, vi offre un'esperienza d'immagine brillante che visualizza i vostri contenuti con colori vividi e una chiarezza impressionante. Lo schermo multi-touch a 10 punti garantisce un funzionamento intuitivo e apre un nuovo modo di interagire, Ideale per il lavoro creativo.

Grazie al suo design ultrasottile con audio stereo integrato, Joy-View si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il robusto alloggiamento in alluminio lo rende non solo elegante, ma anche resistente per l'uso in movimento. Grazie alla soluzione a cavo singolo tramite USB-C, è possibile collegare il notebook, lo smartphone o altri dispositivi compatibili in modo semplice e facile: l'alimentazione e la trasmissione delle immagini avvengono tramite un unico cavo.

Inoltre, la porta mini HDMI offre un'ulteriore flessibilità per collegare la console di gioco o altri dispositivi.

La custodia intelligente inclusa protegge in modo affidabile il Joy-View durante il trasporto e funge anche da stabile supporto, in modo che il display sia sempre sicuro e pronto all'uso.

La presa audio aggiuntiva consente inoltre di collegare cuffie o altoparlanti esterni per creare un'esperienza audiovisiva perfetta. Sia come secondo schermo per il PC che come display mobile, il Joy-View trasforma il vostro smartphone in un potente computer portatile in pochissimo tempo, senza costosi dispositivi aggiuntivi. Grazie alla sua flessibilità e alle sue caratteristiche di prima classe, Joy-View offre un'esperienza d'uso incomparabile. Rimanete sempre mobili e produttivi, senza compromessi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione	1920 x 1080
Dimensioni dello schermo	15.6" (39,62 cm)
Ingressi	Mini HDMI, Tipo-C, ingresso alimentazione
Uscite	3.spina jack da 5 mm
Alimentazione	USB Tipo-C PD 5 - 20 V (soluzione a cavo singolo), USB Tipo-C (soluzione a due cavi)
Classe di efficienza energetica	Classe A
Alloggiamento	Lega di alluminio
Custodia intelligente	La custodia intelligente inclusa nella fornitura serve sia come protezione che come supporto pieghevole

CARATTERISTICHE DEL DISPLAY

Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Contrasto	800:1
Luminosità	300 nit
Tipo di schermo	LCD TFT IPS
Retroilluminazione	Retroilluminazione a LED
Spazio colore	16.7 milioni di colori, NTSC 72%, sRGB fino al 100%
Rapporto d'aspetto	16:9
Punto di vista	178°
Altoparlante	Altoparlante stereo 8Ω2W

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Numero di articolo	JT-View15
Ambito di consegna	Display Joy-View, smart case, cavo da HDMI a miniHDMI da 1,5 m, cavo da USB-A a USB-C da 1 m, cavo da USB Type-C a USB Type-C da 1 m, adattatore di alimentazione, adattatore da HDMI a miniHDMI, panno di pulizia
EAN	4250236818894
Numero di tariffa doganale	8473302000

