



Codifica d'ordine

AS 12/80

Vite di arresto per sensori serie F2

Caratteristiche

- Imposta in sicurezza la posizione di arresto meccanico

Dati tecnici

Dati meccanici

Forza di attuazione	min. 3 N max. 20500 N
Materiale	Acciaio 1.1191/AISI 1045 (C45)
Dimensioni	
A	M12 x 1
B	3 mm
C	8,8 mm
L	76 mm
L1	94,1 mm
L2	92,2 mm
L3	89,5 mm
Coppia di serraggio	max. 26 Nm

Informazioni generali

Indicazione	Serrare adeguatamente il controdado, se necessario
Dotazione	Vite di arresto Controdado

Dimensioni

