

Codifica d'ordine


BT32XAS

Attuatore per la serie F25

Caratteristiche

- Due superfici di azionamento fisse, sfalsate di 180°
- Direzione di azione invertita (posizione finale non smorzata)
- Protezione delle dita

Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

Diametro dell'anello	≤ 40 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezza	≤ 6 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Diametro d'onda	< 31 mm
Altezza d'onda	20 mm
Schema dei fori di fissaggio	30 x 80 mm

Materiale

Involucro	1.4057
Tappo di copertura	PBT (1 pezzo colore nero)
Vite di collegamento	V2A
Massa	200 g