




### Codifica d'ordine

CBB4-12GH70-E0

### Caratteristiche

- 4 mm allineato
- Distanza di commutazione regolabile con Poti
- Adatto ad applicazioni nel settore alimentare
- Resistente a sostanze aggressive


### Allacciamento



### Accessori

**BF 12**  
Flangia di fissaggio, 12 mm

### Dimensioni



### Dati tecnici

#### Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NONPN
Distanza di comando misura	$s_n$ 4 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	$s_a$ 0 ... 2,88 mm

#### Dati specifici

Condizioni di montaggio	
A	0 mm
B	0 mm
C	15 mm
F	15 mm
Tensione di esercizio	$U_B$ 10 ... 36 V DC
Frequenza di commutazione	$f$ 0 ... 50 Hz
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione	$U_d$ $\leq$ 2,5 V
Corrente di esercizio	$I_L$ 0 ... 100 mA
Corrente a vuoto	$I_0$ $\leq$ 12 mA
Display stato elettrico	LED, giallo

#### Indicatori / Elementi di comando

Potenzimetro	Regolatore della sensibilità
--------------	------------------------------

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento	Cavo PUR , 2 m
Sezione filo	0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Superficie anteriore	PEEK
Classe di protezione	IP65

#### Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Condizioni di montaggio

