



**Codifica d'ordine**

**CBN15-30GK60-E0**

**Caratteristiche**

- 15 mm non allineato
- Distanza di commutazione regolabile con Poti
- Resistenza a EMC elevata

**Accessori**

**BF 30**  
Flangia di fissaggio, 30 mm

**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di commutazione		Normalmente aperto (NA)
Tipo di uscita		NPN
Distanza di comando misura	$s_n$	15 mm
Montaggio incorporato		non incorporab.
Polarità d'uscita		DC
Distanza di comando sicura	$s_a$	0 ... 12,1 mm
Tipo di uscita		3-fili

**Dati specifici**

<b>Condizioni di montaggio</b>		
A		18 mm
B		10 mm
C		30 mm
F		60 mm
Tensione di esercizio	$U_B$	10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione	f	0 ... 10 Hz
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 2,8$ V
Corrente di esercizio	$I_L$	0 ... 200 mA
Corrente residua	$I_r$	0 ... 0,5 mA tipico 0,1 $\mu$ A a 25 °C
Corrente residua $T_U = 40$ °C, elemento di commutazione Off		$\leq 100$ $\mu$ A
Corrente in assenza di carico	$I_0$	$\leq 20$ mA
Ritardo di disponibilità	$t_v$	$\leq 50$ ms
Display stato elettrico		LED, giallo

**Indicatori / Elementi di comando**

Potenziometro	Regolatore della sensibilità
---------------	------------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 2 m
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	PBT
Superficie anteriore	PBT
Grado di protezione	IP67


**Conformità agli standard e alle direttive**

<b>Standard di conformità</b>	
Norme	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012


**Omologazioni e certificati**

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio $\leq 36$ V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.

**Dimensioni**



**Allacciamento**



Data di edizione: 2018-10-09 11:02 Data di stampare: 2018-10-09 189950\_ita.xml

Condizioni di montaggio

