



CE

Codifica d'ordine


DoorScan Cable BS/BGS

Cavo di collegamento per la trasmissione dei dati dal lato incernierato al bordo di attacco

Caratteristiche

- Cavo di collegamento tra lato incernierato e bordo di attacco
- Collegamento al modulo di interfaccia

Dimensioni



Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione di esercizio U_B max. 300 V

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente -55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)

Dati meccanici

Collegamento 2 terminali plug-in

Cavo In PVC nero A 6 fili

Diametro mantello circa. 4,6 mm

Raggio di curvatura min. 23 mm

Lunghezza L 1070 mm

Peso circa. 32 g

Serie di corrispondenza

Serie DoorScan®