



Set sezionatore a coltello, D02, 63A, 400 V

Tipo Z-SLS/TR-SET
Catalog No. 100660

Programma di fornitura

Assortimento			materiale per fusibili
Funzione di base			Accessori
Funzione di base			Kit coltelli sezionatori
utilizzo con			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			montabile a scatto su guida DIN 1 set comprende: 3 inserti sezionatori a coltello, 3 codifiche corrente, 1 scatola di plastica I fusibili sezionatori vengono così trasformati in sezionatori di potenza
Corrente nominale ininterrotta	I_u	A	63

Dati tecnici

Elettrico

Tensione nominale di impiego	U_e	V	
Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	400
Tensione di prova		kV	5
Corrente nominale ininterrotta	I_u	A	63

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	63
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	1
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione (EC002498)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Componenti per tecnica commutazione a bassa tensione (accessori) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])

tipologia accessorio			set di contatti
----------------------	--	--	-----------------