



Interruttore di scambio p11 W, 16A, 230 V, 20kA

Tipo Z-S/WM
Catalog No. 248345

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	20

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore per installazione in serie (EC001545)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Interruttore (apparecchio ad integrazione in serie) (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
funzione di commutazione			deviatore
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			1
numero di poli			0
corrente di dimensionamento		A	16
tensione di dimensionamento		V	230
tensione nominale min.		V	0
potere di interruzione nominale		kA	20
resistenza a corto circuito (Icw)		kA	10
tipo di tensione di alimentazione			AC
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)			no
con lampada di segnalazione			no
colore della calotta			altri
Tipo lampada			altri
base della lampada			altri
max. potenza della lampada		W	0
larghezza in unità di suddivisione			1
profondità di incasso		mm	80
grado di protezione (IP)			IP40