



BEYON

BEYON Pulsante Wireless 1Y.13.Bxx

VERSIONI

1Y.13.B10: 2 Canali, Bianco

1Y.13.B12: 2 Canali, Nero

1Y.13.B20: 4 Canali, Bianco

1Y.13.B22: 4 Canali, Nero

RANGE DI TRASMISSIONE

- Range di trasmissione: circa 10 mt in campo libero ed in assenza di ostacoli
- Il range di trasmissione può variare in base alla struttura dell'edificio

Esempi:

- Muri in cemento armato e/o pareti metalliche
- Pulsante montato su una superficie metallica o in telai metallici
- Muri leggeri riempiti di lana isolante su fogli metallici
- Controsoffitti con pannelli in metallo o in fibra di carbonio
- Vetro o vetro di piombo con rivestimento in metallo, mobili in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE

Fonte di energia	Generatore di energia elettrica
Frequenza operativa	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Omologazioni	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Cicli di commutazione	min. 50.000
Temperatura di esercizio	-25°C ... +65°C

Informazioni

- Il pulsante BEYON è destinato per un uso interno
- Il prodotto non è adatto per ambienti con vibrazioni elevate, urti meccanici, umidità molto elevate, molto polverosi o in atmosfera esplosiva Istruzioni di Sicurezza
- Rischio di soffocamento! Non lasciare il materiale d'imballaggio in giro. I bambini potrebbero inghiottire le parti più piccole e soffocare
- Installare ed utilizzare il prodotto in base al manuale fornito e non modificare in alcun modo il prodotto
- Una pulizia errata può danneggiare il prodotto. Si consiglia di pulirlo con un tessuto morbido ed umido