



Protezione, 230VAC/50Hz, 2NA+2NC, 40A, 3unità passo

Tipo **Z-SCH230/40-22**  
 Catalog No. **248853**

Abbildung ähnlich

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |           |    |     |
|---|-----------|----|-----|
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | $I_n$     | A  | 40  |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | $P_{vid}$ | W  | 8.6 |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente                 | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Potere di dissipazione  | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |           | °C | -40 |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |           | °C | 60  |
|   |           |    | 0   |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / contattore da impianti per installazione in serie (EC001653)  |  |    |           |
|--|--|----|-----------|
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Contattore d'installazione (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) |  |    |           |
| tensione d'esercizio nominale  |  | V  | 440 - 440 |
| corrente d'esercizio nominale  |  | A  | 40        |
| categoria di utilizzo  |  |    | 1         |
| tensione di azionamento nominale   |  | V  | 230 - 230 |
| tipo di tensione d'esercizio   |  |    | AC        |
| tipo di tensione di azionamento  |  |    | AC        |
| numero di contatti di chiusura   |  |    | 2         |
| numero di contatti di riposo   |  |    | 2         |
| carico max. lampada a incandescenza  |  | W  | 5520      |
| carico max. della lampada fluorescente   |  | VA | 2610      |
| carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)  |  | VA | 5336      |
| carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)   |  | VA | 2088      |
| corsore per commutazione manuale   |  |    | no        |
| numero di unità di suddivisione  |  |    | 3         |
| profondità di incasso  |  | mm | 60        |
| dispositivi supplementari possibili  |  |    | si        |
| grado di protezione (IP)   |  |    | IP40      |