



Protezione, 230VAC/50Hz, 4NA, 40A, 3unità passo

Tipo **Z-SCH230/40-40**
 Catalog No. **248852**

Abbildung ähnlich

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	40
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	14.6
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-40
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / contattore da impianti per installazione in serie (EC001653)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Contattore d'installazione (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
tensione d'esercizio nominale		V	440 - 440
corrente d'esercizio nominale		A	40
categoria di utilizzo			1
tensione di azionamento nominale		V	230 - 230
tipo di tensione d'esercizio			AC
tipo di tensione di azionamento			AC
numero di contatti di chiusura			4
numero di contatti di riposo			0
carico max. lampada a incandescenza		W	5520
carico max. della lampada fluorescente		VA	2610
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)		VA	5336
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)		VA	2088
cursore per commutazione manuale			no
numero di unità di suddivisione			3
profondità di incasso		mm	60
dispositivi supplementari possibili			si
grado di protezione (IP)			IP40