



HSM shredstar X6pro - 2 x 15 mm + utensile da taglio CD



Distruggidocumenti HSM shredstar X6pro

Distruggidocumenti affidabile e di facile utilizzo con taglio a micro frammenti e unità di taglio separata per CD per l'uso sul posto di lavoro.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	1046111	Larghezza di entrata:	220 mm
EAN	4026631057776	Capacità cestino:	20 l
Tipo di taglio:	taglio in particelle	Volume di raccolta in numero di fogli (80 g):	255
Dimensioni di taglio:	2 x 15 mm	Rumorosità minima:	ca. 58 dB(A)
Livello di sicurezza (DIN 66399):	E-2 F-2 O-1 P-5 T-2	Larghezza x Profondità x Altezza:	345 x 245 x 445 mm
Capacità di taglio in fogli 80 g/m²:	6	Peso:	6,3 kg
Potenza assorbita dal motore:	160 W	Materiale distruttibile:	Carta, Punti metallici e graffette, Carte di credito, CD/DVD
Tensione / Frequenza:	220-240 V / 50-60 Hz		

Informazione prodotto



Unità di taglio separata per i CD consente di distruggere facilmente CD e DVD, carte di credito e carte d'acquisto. Il materiale triturato viene separato nel contenitore dei CD per...



Il ritorno automatico previene l'inzeppamento della carta e assicura un funzionamento ottimale.



L'indicatore LED mostra lo stato operativo dell'apparecchio: Acceso, Sovralimentato, Surriscaldato, Contenitore pieno.



Funzionamento silenzioso

Il funzionamento silenzioso riduce al minimo il rumore nei luoghi di lavoro.



Avvio/arresto automatico

L'utilizzo è molto semplice: l'apparecchio si avvia automaticamente quando la carta viene inserita e si arresta automaticamente dopo la frantumazione.



Indicazione del livello di riempimento

Attraverso la finestra d'ispezione, il livello di riempimento del contenitore di raccolta è visibile in qualsiasi momento (tranne HSM shredstar S5).



Svuotamento agevole

Per svuotare il contenitore di raccolta, l'unità superiore può essere facilmente rimossa.

